



Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: M18FHX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
- Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
- Chod doprava / doľava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.

Vrtacie kladivo 18 V/5,0 Ah Red s lítiovo-iónovým akumulátorom s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC, optimalizované na vrtanie do betónu a muriva. Elektronika Redlink-Plus™ – ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

- Systém na rýchlu výmenu nástrojov FIXTEC na výmenu bez nástrojov medzi upínačom SDS-Plus a kovovým rýchlopínacím skľučovadlom.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekание.
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj v prípade zablokovania vrtáka.
- Antivibračný systém AVS.

Rozsah balenia:

Vrátane adaptéra FIXTEC SDS-Plus, rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo 1,5 – 13 mm, prídavná rukoväť s dorazom hĺbky vrtania, rýchlonabíjačky, 2 x 18V akumulátora, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálne vibrácie podľa EN	8,9 m/s ²
Stopka	SDS Plus
Rozsah otáčok	0 - 1330 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	26 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Nárazová energia	2,5 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	28 mm
Označenie výrobcu	M18ONEFHX-552X
Napätie akumulátora	18 V
maximálna nárazová hodnota	4800 min ⁻¹
Kapacita akumulátora	5,5 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	4,5 kg
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vŕtacie kladivo

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1418C6	073840 M1418C6