

Mitutoyo**Drsnomer SJ310, Typ: SJ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499207 SJ310
GTIN	4946368848945
Trieda položky	44D

Popis

Prevedenie:

Prenosné, sieťovo nezávislé oporné systémy na určovanie drsnosti povrchov. Meracia sila 0,75 mN podľa normy DIN/ISO. Samostatná jednotka posuvu pre merania na minimálnom priestore a na upevnenie na statívoch. Fázovo správny Gaussov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana snímača pri preprave. Funkcia automatickej kalibrácie a integrovaná pamäť pre podmienky merania.

- **Maximálne jednoduchá, intuitívna navigácia v ponuke, ako aj prehľadné zobrazovanie výsledkov merania a profilov na 5,7-palcovom farebnom displeji.**
- **Štatistické funkcie a farebné vyhodnotenie tolerancie.**
- **Veľký počet medzinárodne použiteľných parametrov podľa noriem DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a MOTIF, ako aj 16 integrovaných jazykov.**
- **Už jedným meraním možno uskutočniť dva rôzne výpočty.**
- **Možnosť meraní aj na ťažko prístupných miestach použitím samostatného podávania, ako aj merania nad hlavou.**
- **Možnosť funkcie automatickej kalibrácie/kalibrácie strednej hodnoty s až do 12 viacnásobných meraní.**
- **Uloženie až do 10 podmienok merania.**
- **Rýchly výstup a dokumentácia výsledkov merania, grafík a podmienok merania integrovanou tlačiarňou.**
- **Individuálna ochrana heslom.**
- **Jednoduché zálohovanie údajov merania na SD pamäťovú kartu.**

Rozsah balenia:

Vrátane jednotky posuvu s dotykovým hrotom, sieťovým adaptérom, kalibračným etalónom a taškou.

Vrátane 5 rolí termopapiera č. 499050, 1 pár oporných nôh č. 499220 veľ. FUSS, opora pre ploché a cylindrické obrobky č. 499220 veľ. Z-KUFE, napájací zdroj so zástrčkou a návodom na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Snímač a snímacia hlava pre malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, opora pre ploché a cylindrické obrobky č. 499220 veľ. Z-KUFE, oporné nohy (2 ks) č. 499220 veľ. FUSS, adaptér na upínanie vo výškomere č. 499220 veľ. H-ADAPT, granitový merací stojan č. 499415, dátový kábel č. 498430, tlačiareň č. 498701.

Upozornenie:

Bezplatný analytický softvér, ako aj ďalšie adaptéry a snímacie hlavy dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Štandardy drsnosti	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Rýchlosť vnímania hmatom	0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
maximálny rozsah merania	360 µm
Meracia dráha pozdĺžna	16 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
grafické zobrazenie	merací profil, krivka BAC, krivka ADC
integrovaná tlačiareň	áno
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Kalibrácia	Q1
Kalibrácia	Q2
Druh produktu	Drsnomer

Služby

KalibráciaPrístroj na meranie drsnosti Typ R	029200 R
KalibráciaŠtandard drsnosti Typ R	029220 R

Príslušenstvo

Sada rolí termopapiera5-dielne	499050
--------------------------------	--------

Granitový merací stojan s T drážkou	499415
Pripojovací kábel Typ USB2	498430 USB2
Pripojovací kábel Typ D2	498430 D2
Snímač / dotyková hlava Typ 6/60	499210 6/60
Zvláštne príslušenstvo Typ Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Zvláštne príslušenstvo Typ FUSS	499220 FUSS
Snímač / dotyková hlava Typ 2,5	499210 2,5
Zvláštne príslušenstvo Typ H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Pripojovací kábel Typ D1	498430 D1