



Akumulátorový skrutkovač s račňou, Typ: M12FHIR14



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vrtáčka a račňový kľúč

- elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, R/L chodom a ochranou proti preťaženiu.
- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Červené lítium-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.

Kompaktný vysokorýchlostný akumulátorový račňový kľúč s citlivým regulátorom rýchlosti.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický opis

typické použitie	Strong
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹

Hmotnosť	1 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
Napätie akumulátora	12 V
Konštrukcia	skrutkovač s racnou
maximálny krútiaci moment tvrdý	47 Nm
Označenie výrobcu	M12FHIR14
Upínač nástrojov	štvorhran 1/4 palca
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
---	-------------