



Akumulátorový skrutkovač s račnou, Typ: M12FHIR38



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorová uhlová vrtáčka a račňový kľúč

- elektronika REDLINK™ s plynulou reguláciou otáčok, R/L chodom a ochranou proti preťaženiu.
- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Červené lítium-iónové akumulátory s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický opis

maximálny krútiaci moment tvrdý	47 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Konštrukcia	skrutkovač s račnou

Označenie výrobcu	M12FHIR38
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	12 V
Hmotnosť	1,4 kg
Upínač nástrojov	štvorhran 3/8 palca
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
Kapacita akumulátora	2 Ah
typické použitie	Strong
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
---	-------------