

HOLEX**Súprava obojstranných nástrčných klúčov, Počet dielov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	620602 11
GTIN	4062406570200
Trieda položky	62C

Popis**Prevedenie:**

Kovaný; s masívnou 6-hrannou stopkou pre kľúčovú pomôcku a priečnym otvorom pre otočný čap. Veľmi silný; s hlbokým vnútorným šesťhranom pre vyčnievajúce čapy.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Obsah:

1 kľúč C. 620502: Veľ. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Otočný cap C. 621600: Veľ. 10×200

Otočný cap C. 621800: Veľ. 175

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet kľúčov	9
Výrobný postup	kovaný
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 14X15	620502 14X15
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 20X22	620502 20X22
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 18X19	620502 18X19
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 10X11	620502 10X11
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 16X17	620502 16X17
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 6X7	620502 6X7
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 21X23	620502 21X23
Roubík, valcový Ø×celková dĺžka 10X200	621600 10X200
Roubík, stupňovitý Celková dĺžka 175	621800 175
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 12X13	620502 12X13
Obojstranný nástrčný klúč Rozmer cez steny 8X9	620502 8X9