

HOLEX**Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø e8 DC: 5,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 191400 5,5 |
| GTIN | 4045197102522 |
| Trieda položky | 12W |

Popis**Prevedenie:**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Excentrické podbrúsenie. Univerzálna geometria rezných hrán. Stopka podobná DIN 1835 B s toleranciou stopky h6. Môžu sa používať v upínacích trňoch a klieštinových skľučovadlách ako **drážkovacie a stopkové frézy. Vysoký rezný výkon**, mimoriadne priaznivá cena. Na frézovanie vrtaných drážok.

Upozornenie:

Ušetríte si náklady na dobrušovanie: Používanie mini frézy až na hranicu opotrebenia a následné zahodenie je lacnejšie, ako jej dobrušovanie.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Počet zubov Z | 3 |
| Ø rezných hrán D _c | 5,5 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ² | 0,008 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 44 mm |
| Dĺžka britov L _c | 13 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | HB s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |

| | |
|--------------------|---------------|
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS Co 8 |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 83 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 25 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 25 | P |
| CuZn | podmienene vhodný | 55 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |