


Garant EASYFIX

Držiak navijaka kábla Easyfix, Ø 6 mm, Typ: 3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955801 3
GTIN	4062406573607
Trieda položky	91F

Popis**Prevedenie:**

Plastový držiak káblového kotúča s hliníkovou vložkou (veľkosť 3 a 5), drôtený držiak Ø 6 mm s lanovou brzdou, zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu kábla. Držiak drôtu je možné nastaviť do hĺbky. Hliníková oska Ø 12 mm je vložená do plastového držiaka zhora, čo uľahčuje výmenu káblových cievok. Maximálny priemer káblových cievok 200 mm.

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny. S 3 káblovými brzdami.

Vhodné pre:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah balenia:

Všetky súvisiace základové dosky.

Technický opis

Úžitková šírka	168 mm
Ø ocelového drôtu	6 mm
Úžitková hĺbka	200 mm
Séria	Easyfix
Šírka	193 mm

Hĺbka	217 mm
Výška	185 mm
Atribút Názov produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Držiak na kotúče