


Garant EASYFIX

Držiak navijaka kábla Easyfix, Ø 6 mm, Typ: 5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955801 5
GTIN	4062406573614
Trieda položky	91F

Popis**Prevedenie:**

Plastový držiak káblového kotúča s hliníkovou vložkou (veľkosť 3 a 5), drôtený držiak Ø 6 mm s lanovou brzdou, zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu kábla. Držiak drôtu je možné nastaviť do hĺbky. Hliníková oska Ø 12 mm je vložená do plastového držiaka zhora, čo uľahčuje výmenu káblových cievok. Maximálny priemer káblových cievok 200 mm.

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny. S 5 káblovými brzdami.

Vhodné pre:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastrí.

Rozsah balenia:

Všetky súvisiace základové dosky.

Technický opis

Úžitková šírka	278 mm
Séria	Easyfix
Úžitková hĺbka	200 mm
Ø ocelového drôtu	6 mm
Šírka	304 mm
Hĺbka	217 mm

Výška	185 mm
Atribút Názov produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Držiak na kotúče