

Garant

Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA) kruhový tvar, stredný, Ø hlavy×šírka hlavy: 60X50mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). **Ideálne na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.** Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Odporúča sa najmä na kontúrové brúsenie.

Technický opis

odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Šírka hlavy	50 mm
Ø hlavy	60 mm
maximálne otáčky	7000 min ⁻¹
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA
Porovnanie zrnitosti	180

Stupeň jemnosti	stredný
Atribút Názov produktu	stredný
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		