

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl ESD Vario s kontajnerem 16G, výška 850 mm, ESD doska, 12x20G, Délka dosky: 1500/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972150 1500/3
GTIN	4062406573430
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom účtovných štítkov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pracovná doska z objemovo vodivej drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z vodivého pružného laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodná strana s protitahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode. S vnútornou oceľovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100

Rozsah balenia:

2 x podnože, 1 x pár styčnickových plechov, skriňa so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Kryt v svetlosivej podobe RAL 7035, **ESD prášková povrchová úprava ako štandard.**

Upozornenie:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č. 972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Uzemňovací modul je potrebné objednať samostatne.

Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Počet zásuviek	3
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Výška	850 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Kontajner ESD 16G na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 300	972030 300
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 50	972035 50
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75	972035 75
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100	972035 100
pracovná doska ESD Dĺžka dosky 1500	972160 1500
Podnož ESD Výška 800	972180 800
Styčnickový plech Typ 1	972195 1