



## Akumulátorová nitovačka na trhacie nity M18ONEFPRT-202X, Typ: M18ONEFPRT



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

#### Výhoda:

- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Integrovaný klip na opasok.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor Č. 073827 Veľ. MB18 a nabíjačky v plastovom kufríku, nátrubky 4,8; 6,0; 6,4 a 7,0 mm.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073816, 073827, 073839 a 073840. Verziu bez akumulátora a bez nabíjačky nájdete pod č. 770460 veľ. ONEFPRT-0.

### Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť vrátane batérie	2,5 kg

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
pre slepé nity všetkých materiálov do	6,4 mm
Zdvih stroja	30 mm
Hmotnosť bez batérie	2,1 kg
Kapacita akumulátora	2 Ah
Sila sádzania	20000 N
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
--	-------------