

**TK viacúčelový vrták, 1/4 palcový (E 6,3), Ø vrtáka: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787001 12
GTIN	4058546287382
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:**

Karbidová doštička s **ostro brúsenými reznými hranami a viacúčelovým uhlom reznej hrany. Presné vrtanie aj na tvrdých povrchoch vďaka strediacemu zábrusu.** Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

**Použitie:**

Na vrtanie rôznych materiálov aj počas jedného pracovného kroku:

- **tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.**
- **Dlaždice, keramika, mramor, sklo.**
- **Armovacie železo v betóne.**

**Upozornenie:**

- **Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!**
- **Rýchlejšie vrtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vrtačkách.**

**Technický opis**

Ø vrtáka	12 mm
Dĺžka špirály	90 mm
Celková dĺžka	150 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Viacúčelový vrták

