

**Akumulátorový prístroj na matice slepých nitov FireBird® Pro, Typ: CAS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 770530 CAS |
| GTIN | 4007081102513 |
| Trieda položky | 74A |

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový nástroj na nitovacie matice do M10 hliník, do M8 oceľ a do M6 nehrdzavejúca oceľ.

Výhoda:

Veľmi výkonný, vysoký výkon na jedno nabitie akumulátora. Jednoduché a bezpečné vrtanie nitovacích matíc. Elektronické ovládanie nastaveného zdvihu. Systém rýchlej výmeny závitových trňov.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 závitového trňa a nátrubku M4, M5 a M6, 1 vnútorného šesťhranného kľúča, 1× dvojitého nástrčkového kľúča SW 24×27, zásuvného lítiovo-iónového akumulátora Č. 770524 a nabíjačky Č. 770528 Veľ. CAS v **L-BOXX**.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|---------|
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah |
| Sila sádzania | 15000 N |

| | |
|---|-------------------------------|
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Hmotnosť vrátane batérie | 2,4 kg |
| Druh batérie | Li-Ion |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V |
| Balenie | systemový kufor (L-Boxx) |
| Druh produktu | Prístroj na nitovanie naslepo |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Rýchlovýmenný lítiovo-iónový akumulátor CAS Kapacita 2,0 | 770524 2,0 |
| Nabíjačka Typ CAS | 770528 CAS |