

Garant**Pár rukavíc MASTER FIT OIL, Veľkosť rukavíc: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094307 12
GTIN	4062406574017
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne rukavice s technológiou **18 gauge štrikovania** a dvojitým poťahom z nitrilu a brúseného nitrilu. Štruktúrovaný povrch na vnútornej ploche dlaní a prstoch zaisťuje veľmi dobrú prilnavosť na mastnom povrchu. Bez obsahu DMF.

MASTER FIT OIL. S 3/4 nitrilovou vrstvou, ktorá siaha až po kĺby. Rukavice sú preto mimoriadne vhodné pre mokré a olejové pracovné prostredia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	12
Kategória ochrany	kategória II
Séria	MASTER FIT
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice

Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	250 mm
Farba	modrá / oranžová
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice