

Garant**Pár rukavíc MASTER CUT B OIL, Veľkosť rukavíc: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094417 12
GTIN	4062406574154
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilová mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka nitrilovému 3/4 povlaku až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.

GARANT MASTER CUT B OIL. Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. Vhodné pre **zaolejované pracovné prostredie so stredným rizikom porezania**, napríklad na rezacích strojoch.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	MASTER CUT
-------	------------

Veľkosť rukavíc	12
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá / čierna
Dĺžka	250 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním