

Garant**Pár rukavíc MASTER CUT B OIL+, Veľkosť rukavíc: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094421 12
GTIN	4062406574208
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilová mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka kompletnej nitrilovej povrchovej úprave až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.

GARANT MASTER CUT B OIL+. Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. Veľmi vhodné pre **zaolejované pracovné prostredie so stredným rizikom porezania**, napríklad na rezacích strojoch.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	MASTER CUT
-------	------------

Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Plný povlak
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním