

Mitutoyo

Merací projektor s obrazovkou a objektívom PJ-PLUS, Typ: P2010A



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Trieda položky	44C

Popis

Prevedenie:

Profilový projektor pre presnú skúšku prechádzajúceho a dopadajúceho svetla malých až stredných obrobkov. **Univerzálny prístroj** na použitie vo výrobe, v laboratóriu, kontrole a brusiarni.

- **Štandardný objektív 10x. Objektív 20x, 50x a 100x na vyžiadanie.**
- **Vertikálna, otočná 315 mm obrazovka s nitkovým krížom so vstavaným digitálnym uhlovým displejom, prepínateľná na čítanie v stupňoch alebo desatinných číslach.**
- **Tento telecentrický systém osvetlenia zaručuje vertikálne a rovnomerné osvetlenie obrazového poľa.**
- **Prechádzajúce svetlo LED a dopadajúce osvetlenie s plynulou reguláciou intenzity svetla zaisťujú dlhú životnosť pri nízkej spotrebe energie.**
- **Dizajn bez ventilátora zabraňuje vniknutiu nečistôt do zariadenia.**
- **Pevný súradnicový merací stôl, s rýchlym nastavením v oboch osiach.**
- **Vstavaný digitálny displej (s výstupom dát) zaisťuje bezpečné a bezchybné meranie.**
- **Na meranie dĺžok, uhlov, kriviek a polomerov.**

Rozsah balenia:

Vrátane 10x objektívu, antireflexného štítu, krycej clony a napájacieho kábla.

Zvláštne príslušenstvo:

Čistič rezných hrán č. 354788.

Upozornenie:

Ďalšie špeciálne príslušenstvo, ako sú objektívy, sklopná centrovacia podpera, horizontálna prizma, upínací držiak, vhodné normované meracie dosky alebo senzor hrán s vyhodnocovacou jednotkou QM-Data 200 dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Výška	1093 mm
Hmotnosť	118 kg
Šírka	633 mm
Odčítanie	0,001 mm
Séria	PJ-PLUS
Ø obrazovky	315 mm
maximálna hmotnosť obrobku	8 kg
Rozsah merania os Y	100 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dĺžka	742 mm
Rozsah merania os X	200 mm
digitálny displej	áno
Osvetlenie	LED
Druh produktu	Profilový projektor