



Akumulátorová sponkovačka, Označenie výrobcu: M12BST



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktná a výkonná **akumulátorová zošivačka** M12™ s integrovaným posúvačom sponiek a protišmykovou rukoväťou. Až 2 000 sponiek na 2,0 Ah nabitie batérie. Prevencia vysunutia na sucho.

Vhodné pre:

Spony typu G s maximálnou hĺbkou zapichovania 6 – 14 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x 12 V / 2,0 Ah akumulátora, C12 C nabíjačky, HD boxu.

Technický opis

Označenie výrobcu	M12BST
maximálna hĺbka zarážania spôn	14 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný typ spony	G

Kapacita akumulátora	2 Ah
Napätie akumulátora	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Zošívачka

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12