

Garant EASYFIX

Podperná súprava základne káblového bubna Easyfix, Typ: 3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955803 3
GTIN	4062406575410
Trieda položky	91F

Popis**Prevedenie:**

Držiak káblového bubna z plastu s hliníkovou osou \varnothing 12 mm a držiakom drôtu \varnothing 6 mm. Držiak kábla s káblovými brzdami zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu káblov. Hĺbku drôteného držiaka je možné nastaviť.

Hliníkovú os je možné namontovať v 3 polohách, aby sa dali pripojiť kolieska s priemerom \varnothing 100, 200 a 300 mm.

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny. S 3 káblovými brzdami.

Vhodné pre:

Dierované steny \square 9 x 9 mm v 37 mm rastru.

Rozsah balenia:

2 plastové držiaky, hliníková os, držiak s brzdami.

Všetky súvisiace základové dosky.

Upozornenie:

Dĺžka osky medzi 2 nosníkmi nesmie presiahnuť 395 mm.

Technický opis

Séria	Easyfix
Hĺbka	202 mm
\varnothing ocelového drôtu	6 mm
Výška	92 mm
Úžitková šírka	257 mm

Šírka	369 mm
Ø osí	12 mm
Druh produktu	Držiak na kotúče