

HEDI

Celoplastový káblový bubon, Typ: 40B2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081108 40B2 |
| GTIN | 4003644023523 |
| Trieda položky | 08B |

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

- **7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.**
- **Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.**
- **Drážky na odvod vody.**
- **Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.**
- **Je možná jednoduchá montáž na stenu.**
- **Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**
- **Inovatívny dizajn s množstvom ergonomických a bezpečnostných prvkov.**
- **Nevodivá celoplastová konštrukcia.**
- **Vhodný pre náročné oblasti použitia a prostredia.**
- **7° náklon bubna pre lepší odtok vody.**
- **3-ročná záruka poskytnutá výrobcom.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Farba kábla | oranžová |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 |
| Materiál kábla | pancierový kábel |
| odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI |
| Dĺžka kábla | 40 m |
| Trieda kábla | H07BQ-F |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Počet zásuviek | 4 |
| Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W |
| Menovité napätie | 250 V |
| Zloženie kábla | 3G2,5 |
| Dostupný diagnostický systém | áno |
| Druh produktu | Káblový bubon |