



Akumulátorová sponkovačka, Označenie výrobcu: M12BST



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktná a výkonná **akumulátorová zošivačka** M12™ s integrovaným posúvačom sponiek a protišmykovou rukoväťou. Až 2 000 sponiek na 2,0 Ah nabitie batérie. Prevencia vysunutia na sucho.

Vhodné pre:

Spony typu G s maximálnou hĺbkou zapichovania 6 – 14 mm.

Rozsah balenia:

Verzia **bez akumulátora, bez nabíjačky, bez HD boxu.**

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný typ spony	G
Označenie výrobcu	M12BST
Napätie akumulátora	12 V

maximálna hĺbka zarážania spôn	14 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Kartón
Druh produktu	Zošívачka

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C