

**Garant****CCGT 030101, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Trieda položky	211

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Typ	HB7125-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,1 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 150 m/min
Lamač triesok	VF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101
Hlavné použitie	M
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie