

Garant**CCGT 030102, Typ: HB7025-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Trieda položky	211

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102
Lamač triesok	SF
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Typ	HB7025-1

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie