

Garant**CCGT 030102, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Trieda položky	211

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7125-1
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,

Lamač triesok

VF

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie