

Garant**VCGT 050102, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Trieda položky	211

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 050102
Typ	HB7125-1
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a _p	0,05 - 0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	70 - 150 m/min
Lamač triesok	VF

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie