

Garant**VCGT 050102, Typ: HU7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Trieda položky	211

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Typ	HU7315-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	AF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 050102
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie