

**Garant****VCGW 050101, Prevedenie rezných hrán: N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268099 N      |
| GTIN             | 4062406576004 |
| Trieda položky   | 21L           |

**Popis****Prevedenie:**

Prevedenie PKD.

**Technický opis**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rezný materiál                         | PKD                 |
| Posuv f                                | 0,03 - 0,035 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie        |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | VCGW 050101         |
| Uhlový Polomer                         | 0,1 mm              |
| Hlavné použitie                        | N                   |
| Typ                                    | PKD                 |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 800 m/min     |
| Prevedenie rezných hrán                | N                   |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 1                                     |
| Hĺbka rezu $a_p$          | 0,05 - 1 mm                           |
| Podmienka rezu            | lahko prerušovaný                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |