

Garant**VCGT 050102, Typ: HB7025-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Trieda položky	211

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 050102
Lamač triesok	SF
Typ	HB7025-1
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,03 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 180 m/min

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokoncovanie

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie