



Momentový klúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 420NNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657320 420N
GTIN	4580135820620
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie klúča pomocou prístroja na skúšky momentových klúčov. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

Pevne zabudovaná prepínacia rača.

Funkcia:

Ak sa pri použití klúča dosiahne nastavená hodnota, klúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Vhodné pre nástrčné nástroje č. 657325.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Celková dĺžka L	970 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Rozsah krútiaceho momentu	60 - 420 Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Hmotnosť	3100 g
Maximálny ťahovací moment	420 Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Séria	QSP
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Údaje protokolovateľné	nie
Norma	DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	900 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Spätná väzba	s vypínaním
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Meracia technika	mechanický
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

Kalibrácia DAkksMomentové kľúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
NastavenieMomentový kľúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020090 1000
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový kľúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Nastavovacie kľúčky Typ 3	657325 3
Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 400	654460 400