



## Akumulátorový kompresor, Typ: M18FAC



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Trieda položky	03L

### Popis

**Prevedenie:**

Akumulátorový kompresor M18 FUEL™. S tlakom vzduchu 2,8 barov a efektívnym dodávaným objemom 48 l/m je možné prevádzkovať bežné kľincovačky a zošívачky. Úroveň hlasitosti iba 68 db(A) pre pohodlné pracovné podmienky.

**Rozsah balenia:**

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky.

**Upozornenie:**

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.

Vhodnú štartovaciu súpravu batérie nájdete pod č. 073833 veľ. M18HNRG12.

### Technický opis

Hmotnosť	14,4 kg
Príkon	0,4 kW
maximálny tlak (vzduch)	9,31 bar
maximálny odsávací výkon	126 l/min
Označenie výrobcu	M18FAC

Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Šírka	500 mm
maximálna kapacita plnenia	74 l/min
Dĺžka	500 mm
Výška	500 mm
Objem tlakový zásobník	7,6 l
Napätie akumulátora	18 V
Druh produktu	Kompresor

## Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12