



## Diamantové vyhladzovacie špičky, Rádus špičky: 2,0mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

291410 2,0

GTIN

Trieda položky

29M

### Popis

**Výhoda:**

Je možná kvalita povrchu  $Rz < 1 \mu\text{m}$ .

Pomocou indexovania je možné diamantové vyhladzovacie špičky použiť 8-krát.

**Použitie:**

Na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 65 HRC. Ideálne na obrábanie povrchov zložitých, súvislých kontúr.

**Presnosť:**

Je možná kvalita povrchu  $Rz < 1 \mu\text{m}$ .

**Upozornenie:**

Podrobné odporúčania na použitie nájdete v priloženom návode na použitie.

Použite čo najväčší polomer.

### Technický opis

Rádus špičky

2 mm

Druh produktu

Nástroj na valčekovanie