

**Diamantové vyhladzovacie špičky, Rádus špičky: 0,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	291410 0,4
GTIN	4030741742125
Trieda položky	29M

Popis**Výhoda:**

Je možná kvalita povrchu $Rz < 1 \mu m$.

Pomocou indexovania je možné diamantové vyhladzovacie špičky použiť 8-krát.

Použitie:

Na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 65 HRC. Ideálne na obrábanie povrchov zložitých, súvislých kontúr.

Presnosť:

Je možná kvalita povrchu $Rz < 1 \mu m$.

Upozornenie:

Podrobné odporúčania na použitie nájdete v priloženom návode na použitie.

Použite čo najväčší polomer.

Technický opis

Rádus špičky	0,4 mm
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie