

RIDGID**Skúšobná tlaková pumpa 1450, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	814891 1
GTIN	095691500724
Trieda položky	86A

Popis**Prevedenie:**

Tlakové testovacie čerpadlo Model 1450 možno použiť na kontrolu inštalácií, ktoré musia byť bez netesností. Čerpadlo umožňuje testovanie systémov s tlakom až do 50 barov (725 PSI).

- **Dvojstupňové pákové ovládanie na rýchle naplnenie systému a zvýšenie tlaku.**
- **Tlak sa udržiava automaticky. Ventil nie je potrebné zatvárať manuálne.**
- **Filtre na vstupe a výstupe pre lepšiu prevádzkovú bezpečnosť.**
- **Piestové čerpadlo vystužené hliníkom a uhlíkom z PTFE pre dlhšiu životnosť.**
- **Rozmery D × Š × V (720 × 220 × 240 mm); Objem/zdvih: 37,7 cm³.**

Použitie:

Mimoriadne vhodné na použitie vo vykurovacích zariadeniach, systémoch stlačeného vzduchu, chladiacich systémoch, olejových zariadeniach, sprinklerových systémoch a iných hydraulických potrubíach s malým priemerom.

Pozor!:

Testy tesnosti len s použitím vody, oleja alebo zmesi vody a etylénglykolu.

Technický opis

Dĺžka hadice	1,83 m
Šírka	220 mm
Pripojovací závit hadica	1/2 palcový senzor NPT
maximálny tlak	50 bar

Technický list

maximálna teplota	50 °C
Dopravný výkon na jeden zdvih	37,7 cm ³
Výška	240 mm
Dĺžka	710 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Objem kontajnera	13,6 l
Druh produktu	Skúšobné čerpadlo