



Držiak na diamantové vyhladzovacie špičky Výkyvná hlava, Veľkosť stopky: 10-16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Trieda položky	29M

Popis

Prevedenie:

Otočná hlava nástroja (rozsah prestavenia $\pm 90^\circ$).

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu $Rz < 1 \mu m$.

Použitie:

Na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 65 HRC. Ideálne na obrábanie povrchov zložitých, súvislých kontúr.

Na vyhladzovanie **neprerušovaných kontúr** (konvexných, konkávných, valcových, kužeľových), ako aj rovných povrchov. Vhodný aj na aplikácie až po nákrúžok.

Presnosť:

Je možná kvalita povrchu $Rz < 1 \mu m$.

Rozsah balenia:

Veľkosť stopky 10 vrátane adaptéra stopky 12 mm \times 12 mm a 16 mm \times 16 mm.

Pozor!:

Diamantové vyhladzovacie špičky je potrebné objednať samostatne!

Upozornenie:

Podrobné odporúčania na použitie nájdete v priloženom návode na použitie.

Technický opis

Velkosť stopky	10 - 16 mm
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie