

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Ø stopky D _s	8 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Držiak ISO-kód	A08H SCLCR/L06
Séria	GARANT Master Alu
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč