

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	A12L SCLCR/L06
Celková dĺžka L	140 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Séria	GARANT Master Alu
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	14 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24,3 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč