

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L12
Dĺžka hlavy L ₁	43 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Séria	GARANT Master Alu
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	27 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Odsadenie stredu L ₃	13,5 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč