

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	31 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Séria	GARANT Master Alu
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Výška upínania L ₂	15 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SCLCR/L09
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč