

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	43 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Séria	GARANT Master Alu
Ø stopky D _s	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	200 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	27 mm
Odsadenie stredu L ₃	13,5 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč