

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260030 20/09  |
| GTIN             | 4062406575779 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 18 mm                          |
| Séria  | GARANT Master Alu              |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 20 mm                          |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 22 mm                          |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 8                       |
| Celková dĺžka L                                | 200 mm                         |
| vhodná otočná rezná platnička                  | CC.. 09T3..                    |
| Držiak ISO-kód                                 | A20R SCLCR/L09                 |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 11 mm                          |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                     | 36 mm                          |
| Veľkosť doštičiek                              | 9 mm                           |
| Norma  | DIN 8024                       |
| Druh použitia                                  | pravé                          |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do                  | 3×D                            |
| Vnútorané chladenie                            | áno                            |
| Použitie                                       | pozdlžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč