

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	10 mm
Držiak ISO-kód	A08H SCLCR/L06
Séria	GARANT Master Alu
Odsadenie stredu L_3	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Výška upínania L_2	7 mm
Dĺžka hlavy L_1	20 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč