

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	24,3 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Séria	GARANT Master Alu
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Držiak ISO-kód	A12L SCLCR/L06
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč