



Akumulátorová uhlová brúska GWS, Typ: 18V-7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne výkonná 18 V akumulátorová uhlová brúska v kompaktnej konštrukcii.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane ochranného krytu, montážnej príruby, upínacej matice, prídavnej rukoväti.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073854 a č. 073866.

Technický opis

Pozvoľný štart	nie
maximálne vibrácie podľa EN	7 m/s ²
Spínač mŕtveho muža	nie
Označenie výrobcu	GWS 18V-7
maximálna hĺbka separácie	34 mm
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø kotúčov	125 mm

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálne otáčky	11000 min ⁻¹
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	nie
Hmotnosť	2,3 kg
Ochrana pred prepätím	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Druh produktu	Uhlová brúska