

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Séria	GARANT Master Alu
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Držiak ISO-kód	A10K SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč