

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Séria	GARANT Master Alu
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	18 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A16Q SCLCR/L09
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	31 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč