

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	22 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Držiak ISO-kód	A20R SCLCR/L09
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Ø stopky D_s	20 mm
Dĺžka hlavy L_1	36 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Výška upínania L_2	18 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč