

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	27 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Dĺžka hlavy L_1	43 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Séria	GARANT Master Alu
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Odsadenie stredu L_3	13,5 mm
Držiak ISO-kód	A25R SCLCR/L12
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč