

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L ₃	10 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč