

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Trieda položky	21T

Technický opis

Séria	GARANT Master Alu
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A10K SDUCR/L07
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč