

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Ø stopky $D_s$	12 mm
Odsadenie stredu $L_3$	8 mm
Celková dĺžka $L$	140 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy $L_1$	25 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	15 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Séria	GARANT Master Alu
Výška upínania $L_2$	11 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč